

**KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK6425, oznaka tipa W29: 42-000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236771 42-000
GTIN	4047109225404
Razred artikla	24T

**Opis****Odgovara :**

Br. 236650; 236660; 236685; 236686

**Napomena:****Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.**

Tip: ST900; INOX

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 080404

Posmak f u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/okr**Tehnički opis**

Oznaka	42-000
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 080404
Vrsta	BK6425
Tip	ST900; INOX
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	225 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		