

**HOLEX Pro držač za tokarenje, desni, Veličina drške / pločice: 20/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260048 20/09
GTIN	4067263109624
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Ciljano hlađenje na oštrici.

Napomena:

Prijenos rashladne tekućine ispod glave preko priključka crijeva (G1/8 cola – uključeno u isporuku).

Tehnički opis

Standard	Tvornička norma
Ukupna duljina L	125 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Veličina pločice	9 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
ISO kod držača	SCLCR/L 2020K09
Veličina drške	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Duljina glave L ₁	17 mm
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Momentni odvijač tip TX15	659950 TX15