

**HOLEX Pro držač za tokarenje, poveznice, Veličina drške / pločice: 25/09mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 260049 25/09  |
| GTIN           | 4067263109655 |
| Razred artikla | 22E           |

**Opis****Izvedba:**

Ciljano hlađenje na oštrici.

**Napomena:**

Prijenos rashladne tekućine ispod glave preko priključka crijeva (G1/8 cola – uključeno u isporuku).

**Tehnički opis**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Funkcionalna širina L <sub>4</sub>           | 32 mm           |
| Veličina pločice                             | 9 mm            |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 2        |
| Standard                                     | Tvornička norma |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice        | CC.. 09T3..     |
| ISO kod držača                               | SCLCR/L 2525M09 |
| Ukupna duljina L                             | 150 mm          |
| Veličina drške                               | 25 mm           |
| Duljina glave L <sub>1</sub>                 | 19 mm           |
| Primjena                                     | poveznice       |
| Unutarnje hlađenje                           | da              |
| Kut rezne oštrice κ                          | 95 stupanj      |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Primjena        | Čeono tokarenje         |
| Primjena        | Čeono tokarenje         |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |

---

**Pribor**

|  |             |
|--|-------------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2 | 269028 2    |
| Momentni odvijač tip TX15                    | 659950 TX15 |