



za izmjenjive rezne pločice SD. SVJCL 93°, lijevo



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261301 20/11
GTIN	4067263109440
Razred artikla	22E

Opis

Izvedba:

Ciljano hlađenje na oštrici.

Napomena:

Prijenos rashladne tekućine ispod glave putem priključka crijeva (G 1/8 cola - uključen u opseg isporuke).

Tehnički opis

Standard	Tvornička norma
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103.
veličina pločice	11 mm
Duljina glave L ₁	24 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Ukupna duljina L	125 mm
Veličina drške	20 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
ISO kod držača	SVJCR/L 2020K11
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/261301-20/11>