

**HOLEX Pro stezni držač za tokarenje, lijevo, Veličina drške / pločice: 20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261301 20/11
GTIN	4067263109440
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Ciljano hlađenje na oštrici.

Napomena:

Prijenos rashladne tekućine ispod glave putem priključka crijeva (G 1/8 cola - uključen u opseg isporuke).

Tehnički opis

Standard	Tvornička norma
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103.
Veličina pločice	11 mm
Duljina glave L ₁	24 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Ukupna duljina L	125 mm
Veličina drške	20 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
ISO kod držača	SVJCR/L 2020K11
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Momentni odvijač tip TX15	659950 TX15
Momentni odvijač tip TX8	659950 TX8