

**HOLEX Pro stezni držač za tokarenje, desni, Veličina drške / pločice: 20/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261300 20/11
GTIN	4067263109426
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Ciljano hlađenje na oštrici.

**Napomena:**

Prijenos rashladne tekućine ispod glave putem priključka crijeva (G 1/8 cola - uključen u opseg isporuke).

**Tehnički opis**

Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	24 mm
Ukupna duljina L	125 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103.
ISO kod držača	SVJCR/L 2020K11
Standard	Tvornička norma
Veličina drške	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Veličina pločice	11 mm
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Momentni odvijač tip TX15	659950 TX15
Momentni odvijač tip TX8	659950 TX8