



Produžetak za narezno svrdlo s HB površinom, Tip: 4



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 338425 4 |
| GTIN | 4067263109297 |
| Razred artikla | 32H |

Opis

Izvedba:

h6 drška s Weldon površinom za prihvataj ujedno i u Weldon steznoj glavi / termostežnoj glavi ili hidrauličkoj steznoj glavi.

- **Duga odn. preduga verzija.**
- **Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.**
- **Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.**
- **Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvataj ureznika ili ER čahure ureznika s četverokutom.**

Upotreba:

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještene udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

| | |
|---|-----------|
| za \varnothing drške s navojem d_2 | 6 mm |
| Produžetak $\varnothing D_3$ | 8 mm |
| za nazivni \varnothing navoja d_1 DIN 371 | M4,5 – M6 |
| Produžetak L_3 | 130 mm |
| Produžetak L_2 | 60 mm |
| za navojni \varnothing svrdla d_1 DIN 374/376 | M8 |

| | |
|---------------------------|------------|
| Produžetak K ₂ | 6,2 mm |
| Vrsta proizvoda | Produžetak |