



## Produžetak za narežno svrdlo s HB površinom, Tip: 4L



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338425 4L
GTIN	4067263109709
Razred artikla	32H

### Opis

#### Izvedba:

h6 drška s Weldon površinom za prihvataj ujedno i u Weldon steznoj glavi / termostežnoj glavi ili hidrauličkoj steznoj glavi.

- **Duga odn. preduga verzija.**
- **Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.**
- **Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.**
- **Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvataj ureznika ili ER čahure ureznika s četverokutom.**

#### Upotreba:

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještene udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

#### Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

### Tehnički opis

Produžetak $L_2$	70 mm
za navojni $\varnothing$ svrdla $d_1$ DIN 374/376	M8
za $\varnothing$ drške s navojem $d_2$	6 mm
Produžetak $\varnothing D_3$	8 mm
Produžetak $L_3$	230 mm
Produžetak $K_2$	6,2 mm

za nazivni  $\varnothing$  navoja  $d_1$  DIN 371

M4,5 – M6

Vrsta proizvoda

Produžetak