



Produžetak za narezno svrdlo s HB površinom, Tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338425 1
GTIN	4067263109266
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

h6 drška s Weldon površinom za prihvataj ujedno i u Weldon steznoj glavi / termostežnoj glavi ili hidrauličkoj steznoj glavi.

- **Duga odn. preduga verzija.**
- **Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.**
- **Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.**
- **Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvataj ureznika ili ER čahure ureznika s četverokutom.**

Upotreba:

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještene udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

Produžetak L ₃	130 mm
za nazivni Ø navoja d ₁ DIN 371	M2 – M2,6
Produžetak Ø D ₃	6 mm
Produžetak L ₂	60 mm
Produžetak K ₂	4,9 mm
za navojni Ø svrdla d ₁ DIN 374/376	M4

za \emptyset drške s navojem d_2

2,8 mm

Vrsta proizvoda

Produžetak