



## Produžetak za narežno svrdlo s HB površinom, Tip: 6



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338425 6
GTIN	4067263109730
Razred artikla	32H

### Opis

#### Izvedba:

h6 drška s Weldon površinom za prihvata ujedno i u Weldon steznoj glavi / termostežnoj glavi ili hidrauličkoj steznoj glavi.

- **Duga odn. preduga verzija.**
- **Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.**
- **Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.**
- **Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvata ureznika ili ER čahure ureznika s četverokutom.**

#### Upotreba:

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještene udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

#### Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

### Tehnički opis

Produžetak $K_2$	6,2 mm
za $\varnothing$ drške s navojem $d_2$	8 mm
za nazivni $\varnothing$ navoja $d_1$ DIN 371	M8
Produžetak $\varnothing D_3$	8 mm
Produžetak $L_3$	130 mm
Produžetak $L_2$	60 mm

za navojni Ø svrdla d<sub>1</sub> DIN 374/376

M11

Vrsta proizvoda

Produžetak