

HOLEX**Produžetak za narezno svrdlo s HB površinom, Tip: 6L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338425 6L
GTIN	4067263109747
Razred artikla	32H

Opis**Izvedba:**

h6 drška s Weldon površinom za prihvatanje ujedno i u Weldon steznoj glavi / termostežnoj glavi ili hidrauličkoj steznoj glavi.

- **Duga odn. preduga verzija.**
- **Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.**
- **Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.**
- **Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvatanje ureznika ili ER čahure ureznika s četverokutom.**

Upotreba:

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještene udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

za navojni \varnothing svrdla d_1 DIN 374/376	M11
za nazivni \varnothing navoja d_1 DIN 371	M8
Produžetak L_3	230 mm
Produžetak L_2	80 mm
Produžetak K_2	6,2 mm
Produžetak $\varnothing D_3$	8 mm

za Ø drške s navojem d ₂	8 mm
Vrsta proizvoda	Produžetak