

**Produžetak za narežno svrdlo s HB površinom, Tip: 10L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338425 10L
GTIN	4067263109822
Razred artikla	32H

Opis**Izvedba:**

h6 drška s Weldon površinom za prihvataj ujedno i u Weldon steznoj glavi / termostežnoj glavi ili hidrauličkoj steznoj glavi.

- **Duga odn. preduga verzija.**
- **Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.**
- **Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.**
- **Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvataj ureznika ili ER čahure ureznika s četverokutom.**

Upotreba:

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještene udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

Produžetak L_3	230 mm
Produžetak $\varnothing D_3$	12 mm
za \varnothing drške s navojem d_2	12 mm
Produžetak K_2	9 mm
za navojni \varnothing svrdla d_1 DIN 374/376	M16
Produžetak L_2	90 mm

Vrsta proizvoda

Produžetak