

Garant**Stezna glava za ravne površine, PSC 32 kratko, Ø stezanja D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 308496 6 |
| GTIN | 4067263110002 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- S provrtom za RFID/Balluff čip.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Strojno obrađene funkcionalne površine unutarne konture PSC.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijaska čahura s SK 40, odnosno HSK 63 na PSC 32, PSC 40 ili PSC 50 na upit.
Odgovarajuća redukcijaska čahura s SK 50, odnosno HSK 100 na PSC 63 ili PSC 80 na upit.

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------------------------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 45 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 6 mm |
| Vanjski Ø D | 25 mm |
| Prihvat | PSC 32 kratko |
| Norma prihvata | ISO 26623-1 |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HSC |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |