

Garant**Stezna glava za ravne površine, PSC 32 kratko, Ø stezanja D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308496 8
GTIN	4067263110019
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- S provrtom za RFID/Balluff čip.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Strojno obrađene funkcionalne površine unutarne konture PSC.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijaska čahura s SK 40, odnosno HSK 63 na PSC 32, PSC 40 ili PSC 50 na upit.
Odgovarajuća redukcijaska čahura s SK 50, odnosno HSK 100 na PSC 63 ili PSC 80 na upit.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	45 mm
Vanjski Ø D	28 mm
Stezni Ø D ₁	8 mm
Prihvat	PSC 32 kratko
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine