

Garant**Držac rezača s navojem, cilindrični, PSC 63, Veličina navoja M: M16X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308553 M16X50
GTIN	4067263110118
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- S RFID/Balluff provrtom za odvojene čestice.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Strojno obrađene funkcionalne površine unutarnje konture PSC.

Upotreba:

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Tehnički opis

Navoj M	M16×50
Korisna duljina L ₁	50 mm
Vanjski Ø D	29 mm
Ø rupe D ₁	17 mm
Duljina izboja A-dimenzija	74,5 mm
Prihvat	PSC 63
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da
Točnost rotacije	≤ 3 µm

Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo