

Garant**Držač rezača s navojem, cilindrični, PSC 63, Veličina navoja M: M12X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308553 M12X50
GTIN	4067263110101
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- S RFID/Balluff provrtom za odvojene čestice.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Strojno obrađene funkcionalne površine unutarnje konture PSC.

Upotreba:

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Tehnički opis

Ø rupe D ₁	12,5 mm
Korisna duljina L ₁	50 mm
Duljina izboja A-dimenzija	74,5 mm
Navoj M	M12×50
Vanjski Ø D	21 mm
Prihvat	PSC 63
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da
Točnost rotacije	≤ 3 µm

Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo