

**Garant****Držak rezača s navojem, cilindrični, PSC 63, Veličina navoja M: M8X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308553 M8X50
GTIN	4067263110088
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- S RFID/Balluff provrtom za odvojene čestice.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Strojno obrađene funkcionalne površine unutarnje konture PSC.

**Upotreba:**

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

**Tehnički opis**

Navoj M	M8x50
Duljina izboja A-dimenzija	74,5 mm
Ø rupe D <sub>1</sub>	8,5 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	50 mm
Vanjski Ø D	13 mm
Prihvat	PSC 63
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da
Točnost rotacije	≤ 3 µm

Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo