

Garant**ER-glava za stezna kliješta, PSC 32 kratko, za veličinu ER čahura: 20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308512 20
GTIN	4067263110132
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- S RFID/Balluff provrtom za odvojene čestice.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Strojno obrađene funkcionalne površine unutarnje konture PSC.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER čahure prema DIN 6499 oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309720.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Stezni raspon	1 - 13 mm
za ER stezna kliješta	20
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	20
Vanjski Ø D	34 mm
Prihvat	PSC 32 kratko
Norma prihvata	ISO 26623-1

List s podacima

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta