

Garant**Stezna glava s rupama rashladnog kanala, PSC 40 kratko, Ø stezanja D1: 8mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308497 8
GTIN	4067263110156
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- S RFID/Balluff provrtom za odvojene čestice.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Strojno obrađene funkcionalne površine unutarne konture PSC.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309885, nasadni ključ art. 309893.

Napomena:

Odgovarajuća redukcija s PSC 63 na PSC 40 ili PSC 50 br. 318892.

Odgovarajuća redukcijaska čahura s SK 40, odnosno HSK 63 na PSC 32, PSC 40 ili PSC 50 na upit.

Odgovarajuća redukcijaska čahura s SK 50, odnosno HSK 100 na PSC 63 ili PSC 80 na upit.

Odgovarajući produžeci pod br. 318894.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Vanjski Ø D	28 mm
Stezni Ø D ₁	8 mm
Prihvat	PSC 40 kratko
Norma prihvata	ISO 26623-1

Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava