

**Garant****Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 12/6mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 302410 12/6   |
| GTIN           | 4067263110200 |
| Razred artikla | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

S provrtom za unutarnji dovod rashladnog sredstva (IC).

**Bez vijka** za namještanje duljine, **kratak**.

**Upotreba:**

Za uporabu u termoskupljajućoj steznoj glavi, hidrauličkoj steznoj glavi i glavi za ER čahure.

**Napomena:**

Maksimalni dozvoljeni broj okretaja 8000 min<sup>-1</sup>.

**Tehnički opis**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Ø drške d               | 12 mm      |
| Ø rupe D <sub>1</sub>   | 6 mm       |
| Ø D <sub>2</sub>        | 8 mm       |
| Ukupna duljina          | 160 mm     |
| Atribut imena proizvoda | L = 160 mm |
| Vrsta proizvoda         | Produžetak |