

**Garant****Stezna glava za ER čahure, HSK-E 50 kratko, za veličinu ER čahura: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	305155 11
GTIN	4067263110279
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S prolaznom rupom (bez vijka za podešavanje).
- Obrađene HSK funkcionalne površine.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

**Dio isporuke:**

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

**Dodatni pribor:**

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309740.

**Napomena:**

Bez rupe za RFID/Baluff čip.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Vanjski Ø D	19 mm
Stezni raspon za ER stezna kliješta	0,5 - 7 mm 11
Prihvat	HSK-E 50 kratko

Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-6
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta