

**HOLEX****Produžetak za narezno svrdlo s unutarnjim hlađenjem, Tip: 11L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338435 11L
GTIN	4067263110460
Razred artikla	32H

**Opis****Izvedba:**

- Duga odn. preduga verzija.
- **Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.**
- **Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.**
- **Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure ureznika s četverokutom.**

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

**Upotreba:**

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještene udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

**Napomena:**

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

**Tehnički opis**

za duljinu pritezanja $l_1$	40 mm
za četverokut $K_1$	11 mm
Produžetak $L_2$	90 mm
za $\varnothing$ drške s navojem $d_2$	14 mm
Produžetak $\varnothing D_3$	14 mm
Produžetak $\varnothing D_4$	22 mm
Produžetak $L_3$	330 mm

Produžetak K <sub>2</sub>	11 mm
za navojni Ø svrdla d <sub>1</sub> DIN 374/376	M18
Unutarje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Produžetak