

HOLEX**Produžetak za narezno svrdlo s unutarnjim hlađenjem, Tip: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338435 9
GTIN	4067263110415
Razred artikla	32H

Opis**Izvedba:**

- Duga odn. preduga verzija.
- Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure ureznika s četverokutom.

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

Upotreba:

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještene udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

Produžetak L ₂	90 mm
Produžetak L ₃	130 mm
Produžetak Ø D ₃	11 mm
za navojni Ø svrdla d ₁ DIN 374/376	M14
za Ø drške s navojem d ₂	11 mm
Produžetak Ø D ₄	18 mm
za četverokut K ₁	9 mm

za duljinu pritezanja l_1	36 mm
Produžetak K_2	9 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Produžetak