

**Šiljasta elektronička kliješta, pod kutom od 45 °, Ukupna duljina: 145mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 727193 145 |
| GTIN | 4003773039396 |
| Razred artikla | 73F |

Opis**Izvedba:**

Zrcalna politura, čime se izbjegavaju smetnje u strujnom krugu uslijed ljuštenja kroma. Provučen i slobodan zglob. Dvostruka opruga s malo trenja za mekano i ravnomjerno otvaranje. Glatko brušene površine drške. Bridovi su pažljivo obrađeni.

Ručke s višekomponentnim navlakama.

Upotreba:

Za precizne radove montaže npr. u elektronici i preciznoj mehanici.

Standard:

DIN ISO 9655

Materijal:

Čelik za kuglične ležajeve, gašen u ulju.

Napomena:

Daljnje izvedbe dostupne na upit.

Tehnički opis

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| ukupna duljina | 145 mm |
| Duljina čeljusti | 35 mm |
| Širina glave | 12 mm |
| Oblik otvora ključa | šiljastog oblika, 45° pod kutom |
| Standard | DIN ISO 9655 |
| Izvedba čeljusti | iznutra glatko brušeno |

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Drška | Višekomponentna navlaka |
| Materijal | Čelik za kuglične ležajeve |
| Površina | polirano do zrcalnog sjaja |
| s oprugom za otvaranje | da |
| Vrsta proizvoda | Plosnato-oblak kliješta |