

**Garant****Stezna glava s rupama rashladnog kanala, PSC 50 kratko, Ø stezanja D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308498 6
GTIN	4067263109891
Razred artikla	31C

**Opis****Izvedba:**

- S RFID/Balluff provrtom za odvojene čestice.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Strojno obrađene funkcionalne površine unutarnje konture PSC.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo art. 309885, nasadni ključ art. 309893.

**Napomena:**

Odgovarajuća redukcija s PSC 63 na PSC 40 ili PSC 50 br. 318892.

Odgovarajuća redukcijaska čahura s SK 40, odnosno HSK 63 na PSC 32, PSC 40 ili PSC 50 na upit.

Odgovarajuća redukcijaska čahura s SK 50, odnosno HSK 100 na PSC 63 ili PSC 80 na upit.

Odgovarajući produžeci pod br. 318894, br. 318895 i br. 318896.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	25 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Prihvat	PSC 50 kratko
Norma prihvata	ISO 26623-1

Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava