

**Stanica za lemljenje, oznaka proizvođača: ICON1MK2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	082301 ICON1MK2
GTIN	4003008153699
Razred artikla	04K

Opis**Izvedba:**

Stanica za lemljenje s regulacijom temperature i keramičkim PTC-grijačem te i iznutra grijanim trajnim lemnim vrhovima od Ersadura (precizno upravljanje temperature). Višenamjenska stanica za lemljenje visokih performansi, podesiva putem microSD memorijske kartice. Inteligentno upravljanje napajanjem za priključene alate. Intuitivan rad jednim dodiror i veliki višenamjenski zaslon. Stanica zadovoljava zahtjeve ESD-a. Kontrola temperature s dinamičkim upravljanje napajanjem.

Upotreba:

Za sve primjene lemljenja u elektronici i elektrotehnici.

Tehnički opis

Masa bez dovodnog voda	3 kg
Duljina	175 mm
Visina	105 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Nazivni napon	230 V
Prihvat snaga	80 W
širina	150 mm
Opskrba energijom	mrežni pogon

Područje podešavanja temperature vrhova za lemljenje	50 - 450 °C
Mrežna frekvencija	50 Hz
Vrsta proizvoda	Stanica za lemljenje