

**Stanica za lemljenje, oznaka proizvođača: NANOMK2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	082301 NANOMK2
GTIN	4003008153682
Razred artikla	04K

**Opis****Izvedba:**

Stanica za lemljenje s regulacijom temperature i keramičkim PTC-grijačem te i iznutra grijanim trajnim lemnim vrhovima od Ersadura (precizno upravljanje temperature). Antistatička stanica za lemljenje i-CON NANO regulirana mikroprocesorom visoke učinkovitosti lemljenja zahvaljujući učinkovitom grijaču. Za svako lemljenje na raspolaganju su lemnih vrhova idealne geometrije vrhova.

**Upotreba:**

Za sve primjene lemljenja u elektronici i elektrotehnici.

**Tehnički opis**

Prihvat snaga	80 W
Područje podešavanja temperature vrhova za lemljenje	150 - 450 °C
Visina	103 mm
Opskrba energijom	mrežni pogon
Vrijeme zagrijavanja na 280°C	9 s
Mrežna frekvencija	50 Hz
Duljina	145 mm
Težina lemilica, bez dovodnog voda	30 g

Mrežni napon	240 V
širina	80 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Stanica za lemljenje