

Garant**Stezna glava s rupama rashladnog kanala, PSC 50 kratko, Ø stezanja D1: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308498 25
GTIN	4067263110675
Razred artikla	31C

Opis**Izvedba:**

- S RFID/Balluff provrtom za odvojene čestice.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Strojno obrađene funkcionalne površine unutarnje konture PSC.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309885, nasadni ključ art. 309893.

Napomena:

Odgovarajuća redukcija s PSC 63 na PSC 40 ili PSC 50 br. 318892.

Odgovarajuća redukcijaska čahura s SK 40, odnosno HSK 63 na PSC 32, PSC 40 ili PSC 50 na upit.

Odgovarajuća redukcijaska čahura s SK 50, odnosno HSK 100 na PSC 63 ili PSC 80 na upit.

Odgovarajući produžeci pod br. 318894, br. 318895 i br. 318896.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	25 mm
Vanjski Ø D	65 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Prihvat	PSC 50 kratko

Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava