

 kurtz ersa**Stanica za lemljenje, oznaka proizvođača: PICOMK2****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 082301 PICOMK2 |
| GTIN | 4003008089288 |
| Razred artikla | 04K |

Opis**Izvedba:**

Stanica za lemljenje s regulacijom temperature i keramičkim PTC-grijačem te i iznutra grijanim trajnim lemnim vrhovima od Ersadura (precizno upravljanje temperature). Jednostavan koncept rukovanja pri i-CON PICO, za početnike. Univerzalna primjena. Najmanja moguća površina za podešavanje i pametne značajke podesive pomoću Micro SD kartice.

Upotreba:

Za sve primjene lemljenja u elektronici i elektrotehnici.

Tehnički opis

| | |
|--|--------------|
| Vrijeme zagrijavanja na 280°C | 9 s |
| Mrežni napon | 240 V |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD |
| Opskrba energijom | mrežni pogon |
| Duljina | 145 mm |
| Mrežna frekvencija | 50 Hz |
| Težina lemilica, bez dovodnog voda | 30 g |
| Područje podešavanja temperature vrhova za lemljenje | 150 - 450 °C |
| Visina | 103 mm |

| | |
|-----------------|----------------------|
| širina | 80 mm |
| Prihvat snaga | 80 W |
| Vrsta proizvoda | Stanica za lemljenje |