



5-osna stega TeleCentric, tip: 125



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361255 125
GTIN	
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

- **Optimalno za korištenje na 5-osnim obradnim centrima.**
- **Moguće konvencionalno stezanje i grip stezanje.**
- **Teleskopsko vreteno i konture interferencije ostavju nepromijenjene.**
- **Centrično, jednostavno programiranje bez pomicanja nulte točke.**
- **Dostupnost obradaka ne ovisi o rasponu stezanja.**
- **Simetrična konstrukcija = obradak ostaje na sredini i paralelno, materijal se simetrično raspoređuje.**
- **Zamjena čeljusti bez alata pomoću brzih zatvarača u roku od 10 sekundi / par čeljusti.**
- **Konstantna sila stezanja pomoću teleskopskog vretena, koje zahtjeva minimalno održavanje.**
- **Serijski s prihvatnim provrtima 25H6 M10 za sustav stezanja s nultom točkom osnog razmaka 200 mm.**
- **Integrirani prsten sa skalomza fino podešavanje središnjeg položaja.**
- **Stezna sila 30 kN kod 45 Nm linearno.**

Dio isporuke:

Ručna poluga, brzi vodič.

Dodatni pribor:

Momentni ključ br. 656050_120, 6-kutni nastavak odvijača 643330_14, čeljusti br. 361258 – 361264, stezne vilice br. 360750 vel. 125/160, set za podešavanje i fiksiranje br. 360530, povlačni vijci br. 360025 vel. 25M10, odn. 25M10/138. Nasadne čeljusti br. 361258 125 i 361260 125, ostali posebni pribor na upit.

Tehnički opis

Širina B	125 mm
Serija	TeleCentric
Maksimalna sila stezanja do	40 kN
Dimenzije širine ključa	14 mm
maskimalan okretni moment	60 Nm
Težina	35 kg
Duljina D (L)	398 mm
Visina osnovnog tijela c	178,9 mm
Stezni raspon S2	106 - 227 mm
Stezni raspon S1	44 - 165 mm
Visina h	27,1 mm
Širina utora n H7	20 mm
Izvedba	Stezni sistem s nultom točkom
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

ZeroClamp povlačni vijak tip 25M10	360025 25M10
ZeroClamp povlačni vijak tip 25M10/138	360025 25M10/138
Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 12 mm	360530 12
Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 14 mm	360530 14
Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 16 mm	360530 16
Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 18 mm	360530 18
	360530 22

Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 22 mm

Garnitura steznih vilica 2-dijelna za širinu čeljusti 125/160 mm

360750 125/160

Nasadna čeljustgrip tip 70

361258 70

Nasadna čeljustglatka tip 70

361260 70

Nasadna čeljustprizmatična tip P

361264 P

6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1/2 cola, dugački 6-kut 14 mm

643329 14

Momentni ključ dvosmjernom računom maks. stezni moment 120 Nm

656050 120