

**PocketSense - mjerač sile stezanja, Maksimalna sila stezanja: 70****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	358777 70
GTIN	
Razred artikla	34A

Opis**Izvedba:**

Mjerač sile za pouzdanu bežičnu provjeru sile stezanja.

Prednost:

Sila stezanja prikazuje se izravno na zaslonu i na krajnjim uređajima.

Energetski učinkovit način rada u stanju pripravnosti i trajanje baterije do šest mjeseci u radu s dvije smjene.

Kompaktna izvedba.

Kućište od aluminijske legure.

Upotreba:

Savršeno za redoviti pregled stega. Pogodan za sve vrste stega s minimalnim razmakom od 61 mm i tlačnim silama od 2,5 do 70 kN.

Dio isporuke:

- **U cijenu je uključen i kovčeg za pohranu.**
- **2 × Baterija 1/2 AA (LS14250, 3,6V.**
- **1 × Torx ključ T10**
- **1 × kratke upute za uporabu.**

Napomena:

Dvije mjerne površine mjerača sile moraju biti potpuno stegnute u stezi. Minimalna visina čeljusti oko 38 mm.

Tehnički opis

Visina	55 mm
Težina	0,65 kg
Nazivni napon	3,6 V
Opskrba energijom	na bateriju
Stezni raspon	61 mm
najveća ispitna sila	70000 N
Duljina	92 mm
širina	56 mm
Prihvat	Bluetooth prihvat
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Vrsta proizvoda	Mjerač sile