

Garant GRIDLINE

**Izvlačenje poda s ušicama, pocinčanim tračnicama 200 kg, 26×24G,  
Ugradbena visina: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	998277 150
GTIN	4067263111672
Razred artikla	91R

**Opis****Izvedba:**

Izvlačivo dno s **potpunim 100 %-tnim izvlačenjem**. Sprijeda otvorena, visina plašta sa strane iznosi 46 mm, a ugradna visina 150 mm. Bez rupa za pregradne letvice s prorezima. Profilna ručka od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Na prednjoj i stražnjoj strani s ušicama za pričvršćivanje, npr. trake za privezivanje. Sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom

**S pocinčanim produžnim tračnicama za dodatnu zaštitu od korozije.**

**Odgovara:**

Sustavi za regale, oprema za kontejnere.

**Dio isporuke:**

Pojedinačna izvlačna polica s po jednim parom vodilica i ušica.

**Lakiranje:**

Svijetlo sive boje RAL 7035 **prevučeno prahom**.

**Napomena:**

Nije kompatibilno s ormarićima za alat iz grupe 93, može se instalirati samo u sustav regala za ladice.

**Tehnički opis**

Ugradbena visina	150 mm
Područje primjene	Opremanje spremnika
Broj ušica	4

Korisna širina u G	26
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Korisna površina ladice u G	26×24
Korisna dubina u G	24
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Podešavanje visine u rasteru	25
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26×24G
Korisna širina	650 mm
Korisna dubina	600 mm
Vrsta proizvoda	Izvlačna polica