

**KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK62, oznaka tipa W29: 10-010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236780 10-010
GTIN	4047109058545
Razred artikla	24T

**Opis****Odgovara :**

Br. 236630; 236635; 236650

**Napomena:****Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.**

Tip: GG(G)

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 030204

Posmak f u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/okr**Tehnički opis**

Oznaka	10-010
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 030204
Vrsta	BK62
Tip	GG(G)
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
GG(G)	prikladno	200 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		