



HOLEX Pro Steel set upuštača br. 150182 u okrugloj kutiji 90°, TiAlN, broj upuštača: 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	150343 5
GTIN	4067263110514
Razred artikla	12M

Opis

Izvedba:

Garnitura upuštača **u kutiji**. Praktično za montažu i radionicu.

Svi upuštači s 3 rezne oštrice, radijalno brušeni žlijebovi.

Žlijebovi brušeni iz punog komada.

Upotreba:

Precizni upuštač za izradu upuštenja bez vibriranja alata.

Sadržaj:

po 1 upuštač: vel. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Napomena:

Prazna kutija za 6 ili 7 upuštača vidi br. 150370.

Tehnički opis

Broj upuštača	5
Broj oštrica Z	3
Serijski	Pro Steel
Prevlaka	TiAlN

Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS
Podjela reza konusnog glodala	nejednako
Standard	DIN 335 C
Drška	Drška s tri površine za zatezanje
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	75 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	70 m/min	N
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	50 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	20 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	12 m/min	S
GG(G)	prikladno	20 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° Vanjski-Ø Dc 10,4 mm	150182 10,4
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° Vanjski-Ø Dc 12,4 mm	150182 12,4
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° Vanjski-Ø Dc 16,5 mm	150182 16,5
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° Vanjski-Ø Dc 20,5 mm	150182 20,5
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° Vanjski-Ø Dc 6,3 mm	150182 6,3