

**HOLEX****Set HOLEX Pro Steel upuštača s 3 stezne površine br. 150184 u okrugloj kutiji 90°, TiAlN, broj upuštača: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150345 5
GTIN	4067263110521
Razred artikla	12M

**Opis****Izvedba:**

Garnitura upuštača **u kutiji**. Praktično za montažu i radionicu.

**Svi upuštači s 3 rezne oštrice**, radialno brušeni žlijebovi.

Žlijebovi brušeni iz punog komada.

**Upotreba:**

Precizni upuštač za izradu upuštenja bez vibriranja alata.

**Sadržaj:**

po 1 upuštač: vel. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

**Napomena:**

Prazna kutija za 6 ili 7 upuštača vidi br. 150370.

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	3
Broj upuštača	5
Serija	Pro Steel
Prevlaka	TiAlN

Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS
Podjela reza konusnog glodala	nejednako
Standard	DIN 335 C
Drška	Drška s tri površine za zatezanje
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	75 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	70 m/min	N
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	20 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	12 m/min	S
GG(G)	prikladno	20 m/min	K
CuZn	prikladno	20 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

---

**Pribor**

HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine90° Vanjski-Ø Dc 20,5 mm	150184 20,5
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine90° Vanjski-Ø Dc 12,4 mm	150184 12,4
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine90° Vanjski-Ø Dc 16,5 mm	150184 16,5
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine90° Vanjski-Ø Dc 6,3 mm	150184 6,3
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine90° Vanjski-Ø Dc 10,4 mm	150184 10,4