

**Garant****Ručice, HSK-A 63, ABS® Ø d: 25mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	238500 25
GTIN	4067263110989
Razred artikla	29W

## Opis

**Izvedba:**

- Prihvat uravnotežen na Q 6,3 pri 10.000 1/min.
- S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

**Standard:****DIN 69893****Napomena:**

Ostali ABS® držači dostupni na upit.

## Tehnički opis

Duljina izboja A	50 mm
Duljina izbočine L <sub>1</sub>	24 mm
ABS® Ø d	25 mm
Prihvat	HSK-A 63
Drška	ABS
Norma prihvata	DIN 69893
Unutarnje hlađenje	da
Vanjski Ø d <sub>1</sub>	63 mm

Vrsta proizvoda

ABS prihvat