

**Garant****Ručice, SK 50, ABS® Ø d: 40mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	238440 40
GTIN	4067263110941
Razred artikla	29W

## Opis

**Dio isporuke:****Isporuka s brtvenim prstenom i garniturom za prilagodbu na oblik AD.****Napomena:**

Ostali ABS® držači dostupni na upit.

## Tehnički opis

Duljina izbočine L <sub>1</sub>	20 mm
Duljina izboja A	60 mm
ABS® Ø d	40 mm
Prihvat	SK 50
Drška	ABS
Norma prihvata	DIN 69871
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	ABS prihvat

