

Garant**Ručice, HSK-A 100, ABS® Ø d: 63mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	238520 63
GTIN	4067263111054
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

- Prihvat uravnotežen na Q 6,3 pri 10.000 1/min.
- S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Standard:**DIN 69893****Napomena:**

Ostali ABS® držači dostupni na upit.

Tehnički opis

Duljina izboja A	80 mm
Duljina izbočine L ₁	51 mm
ABS® Ø d	63 mm
Prihvat	HSK-A 100
Drška	ABS
Norma prihvata	DIN 69893
Unutarnje hlađenje	da
Vanjski Ø d ₁	100 mm

List s podacima

Vrsta proizvoda

ABS prihvati