



## Akumulatorska udarna bušilica-odvijač ONE-KEY™, tip: M18OPD3-5



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070102 M18OPD3-5
GTIN	4058546476724
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

- Učinkovita baterijska udarna bušilica-odvijač s 2 brzine s podešavanjem okretnog momenta u više stupnjeva.
- REDLITHIUM-ION™ litij-ionske baterije Red s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom napunjenosti.
- Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
- Metalna brzostezna glava za svrdlo FIXTEC sa zaključavanjem vretena.
- Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.
- LED-osvjetljenje radnog područja.
- Motor POWERSTATE™ bez četkica (ne vel. M18BPD4) za maksimalnu učinkovitost. Minimalno trošenje i do 10 puta dulji vijek trajanja od standardnih DC motora.
- Elektronika REDLINK PLUS™ – zaštita od preopterećenja i upravljanje učinkovitosti.

FUEL™ ONE-KEY™ je najnovija generacija FUEL™ uređaja s tehnologijom Bluetooth za individualnu konfiguraciju, online upravljanje zalihama i izvješćivanje o uređaju.

#### Dio isporuke:

Uključuje 2x Li-lonske baterije, punjač, transportni kofer, (HD-kutiju) i kopču za remen.

#### Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814 – 073816, 073827 i 073840. Odgovarajući Bluetooth Tracking modul možete pronaći na 070103 BTT-1.

## Tehnički opis

Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Kapacitet baterije	5 Ah
Opskrba energijom	Na baterijski pogon
Oznaka proizvođača	M18ONEPD3-502X
Težina	2,2 kg
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 500 min <sup>-1</sup>
maksimalan okretni moment	158 Nm
tipična uporaba	Heavy Duty
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja	11,3 m/s <sup>2</sup>
Broj sadržanih baterija	2
Napon baterije	18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja	1,5 m/s <sup>2</sup>
Konstrukcija motora	FUEL™
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	16 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	89 mm
Povezivanje s aplikacijama	OneKey
maksimalan broj okretaja 2. brzina	2100 min <sup>-1</sup>
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	16 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač