

Garant**Termostezna glava oblik AD s rupama rashladnog kanala, BT 30 kratko, Ø stezanja D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303406 6
GTIN	4067263110217
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u toleranciji h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308806, termostezni produžetci br. 302410 – 302417, termostezni uređaji 354210 – 354400.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	27 mm
Stezni Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	21 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Prihvat	BT 30 kratko
Norma prihвата	ISO 7388-2
Norma prihвата	JIS B6339

Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava

Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 30	308610 30
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308760 30
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308765 30
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 30	354225 30
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354236 6-9
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Donji ormar	354290