

**TNMG 160404, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251472 CA510
GTIN	4960664699162
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	180 - 590 m/min
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	PQ
Posmak $f$	0,13 - 0,4 mm/okr
Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje