

HEDI

LED svjetiljka, 230 V, Prihvat snaga: 35W



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081268 35
GTIN	4003644005604
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

S malo sjene i nezasljepljujuće uz veliki obim osvjetljenja.

Robusna radna svjetiljka s gumiranim bočnim elementima i pet nagibnih kuteva ovisno o poziciji (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integrirana ručka, prekidač na poledini. Odobreno za stalnu primjenu te za ugradbena i montažna mjesta sukladno BGI 608.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

Kut širenja svjetlosnog snopa, podesiv	90 stupanj
Kut širenja svjetlosnog snopa, podesiv	35 stupanj
Kut širenja svjetlosnog snopa, podesiv	25 stupanj
Kut širenja svjetlosnog snopa, podesiv	15 stupanj
Kut širenja svjetlosnog snopa, podesiv	0 stupanj

Prihvat snaga	35 W
Težina	2300 g
Jakost svijetlosti	3850 lm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
IP-klasa zaštite	IP 54
Nazivni napon	230 V
Ukupna duljina	273 mm
Ukupna širina	256 mm
Ukupna visina	163 mm
Duljina priključnog kabla	3 m
ATEX zona	nema
Atribut imena proizvoda	230 V
Vrsta proizvoda	Površinska svjetiljka