

**KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK6440, oznaka tipa W29: 58-000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236791 58-000
GTIN	4047109226777
Razred artikla	24T

Opis**Odgovara :**

Br. 236685; 236686

Napomena:**Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.**

Tip: ST900

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 120608

Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,2 mm/okr**Tehnički opis**

Oznaka	58-000
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,2 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 120608
Vrsta	BK6440
Tip	ST900
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	185 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	165 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		