

**KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK62, oznaka tipa W29: 34-010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236780 34-010
GTIN	4047109058996
Razred artikla	24T

Opis**Odgovara :**

Br. 236650; 236660; 236685; 236686

Napomena:**Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.**

Tip: GG(G)

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 06T304

Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,15 mm/okr**Tehnički opis**

Oznaka	34-010
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,15 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 06T304
Vrsta	BK62
Tip	GG(G)
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	200 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		