


**KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK6115, oznaka tipa W29: 58-010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236860 58-010
GTIN	4047109101111
Razred artikla	24T

**Opis****Odgovara :**

Br. 236685; 236686

**Napomena:****Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.**

Ne koristiti kao unutarnju oštricu svrdla!

Tip: GG(G); ST900

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 120608

Posmak f u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/okr**Tehnički opis**

Oznaka	58-010
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 120608
Vrsta	BK6115
Tip	GG(G); ST900
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za bušenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	S
GG(G)	prikladno	200 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		