

**KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, P40, oznaka tipa W29: 58-010****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 236760 58-010 |
| GTIN | 4047109036352 |
| Razred artikla | 24T |

Opis**Odgovara :**

Br. 236685; 236686

Napomena:**Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.**

Tip: ST900

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 120608

Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,2 mm/okr**Tehnički opis**

| | |
|---|----------------------------------|
| Oznaka | 58-010 |
| Posmak f u čeliku < 900 N/mm ² | 0,2 mm/okr |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 120608 |
| Vrsta | P40 |
| Tip | ST900 |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 300 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 250 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 200 m/min | P |
| mokro maksimalno | prikladno | | |