

**KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK6115, oznaka tipa W29: 24-000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236860 24-000
GTIN	
Razred artikla	24T

Opis**Odgovara:**

Br. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Napomena:**Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.**

Ne koristiti kao unutarnju oštricu svrdla!

Tehnički opis

Oznaka	24-000
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,14 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 05T304
Vrsta	BK6115
Tip	GG(G); ST900
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	S
GG(G)	prikladno	200 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		