

simatherm

Uređaj za indukcijsko zagrijavanje, Veličina: 45**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	883962 45
GTIN	2050002076488
Razred artikla	86H

Opis**Izvedba:**

Kompaktni simatherm® uređaj za indukcijsko zagrijavanje za valjkaste ležajeve i druge prstenaste metalne dijelove za promjere provrta od 20 do 310 mm. S automatskim uređajem za uključivanje-isključivanje (vrijeme, temperatura) moguće je zagrijati valjkaste ležajeve, odnosno druge prstenaste metalne dijelove na temperaturu od 110 °C koju je propisao proizvođač. Izrazito kompaktna konstrukcija - uključujući 3 lanca od 17 kg. Daljinsko upravljanje putem mobilnih uređaja putem Bluetooth veze moguće (samo s besplatnom aplikacijom „World of Maintenance“)

Dio isporuke:

Grijač, 3 lanca, sonda za temperaturu i rukavice za zaštitu od hladnoće.

Tehnički opis

širina	268 mm
Područje podešavanja temperature	20 - 180 °C
Vanjski Ø obratka do	310 mm
maksimalna težina obratka	45 kg
Napon	230 V

List s podacima

Snaga	2,1 kW
Duljina	320 mm
Unutarnji Ø obratka od	20 mm
Visina	293 mm
Vrsta proizvoda	Indukcijski grijač