


**SOMT....20ER-LD, PR1835, Tip: 14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	222081 14
GTIN	4960664029402
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

Izmjenjive glodače pločice s 4 oštrice i konveksnim bridovima oštrica za smanjenu silu rezanja.

Upotreba:

LD geometrija je ujedno primjerena i za velike dubine rezanja ($a_{p\max} = 5$ mm) pri umjerenom posmaku. Ne koristiti za interpolaciju, glodanje ukapanjem i konturno glodanje ili kod strmih stijenki.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnički opis

Veličina izmjenjive rezne pločice	14
Posmak f_z po zubu	0,06 – 1,8 mm
Tip	INOX
Debljina pločica	556 mm
Kutni radijus	2 mm
Programirani radijus pri $a_{p\max}$	5 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT140520ER-LD
Vrsta	PR1835
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	40 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		