

**BDMT 11T312 ER-JT, PR1825, Tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227346 ST1400
GTIN	4960664027910
Razred artikla	25A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$. Točno 90° do $a_p = 5,5$ mm.

Tehnički opis

Tip	ST1400
Posmak f_z po zubu	0,07 – 0,11 mm
Kutni radijus	1,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 11T312 ER-JT
Vrsta	PR1825
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	180 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		